

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/7



Date comandă

Numărul de comandă	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 32 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 40 mm

Decalaj central L_3 : 22 mm

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320620 S01
Fixare tip	32 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..

Cap de strunjit cod ISO	SCLCR
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	40 mm
Lungimea totală L	35 mm
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub Torx Cod 2 Tip 2	320620 2
------------------------	----------