

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 850 mm cu blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	923627 1500
GTIN	4062406264505
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 525

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Blat de lucru adâncime	750 mm
------------------------	--------

Greutate	165 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Adâncime structură de bază	700 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	850 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

