

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 950 mm cu blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1500 mm



Date comandă

Numărul de comandă	923644 1500
GTIN	4062406264925
Clasa articolului	9GG

Descriere

Execuție:

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 625

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână

Suprafață utilă a sertarelor în G: Suport de prindere

Înălțime: 950 mm

Blat de lucru lungime: 1500 mm

Blat de lucru adâncime: 750 mm

Blat de lucru grosime: 50 mm
 Lățime structură de bază: 1300 mm
 Adâncime structură de bază: 700 mm

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime structură de bază	700 mm
Înălțime	950 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățime structură de bază	1300 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Greutate	173 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Blat de lucru adâncime	750 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru mobil