

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/10**Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Descriere tehnică

Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Fixare tip	32 mm
Decalaj central L ₃	22 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDQCL
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Lungimea totală L	35 mm
Mărimea plăcuței	11 mm

Unghi de așezare	107,5 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat