

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe stânga / sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 800/2**Date comandă**

Numărul de comandă	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Ușă cu opritor pe stânga.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75

Înălțimea ușii mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Lățime	600 mm
Înălțimea ușii	525 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțimea utilă pentru sertare	150 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Greutate	50 kg
Număr de uși	1
Înălțimea utilă a ușii	525 mm
Număr de sertare	2
Opritor de ușă	pe stânga
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă	550 mm
Înălțime	800 mm
Adâncime	650 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare Înălțime / înălțimea ușii 800/525 mm	927727 800/525
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10