

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare, 12x20G, Înălțime / înălțimea ușii: 700/525mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G cu ușă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Ușă cu opritor pe stânga.

Echipare:

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, ușă antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Ref. 600/425 și 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Înălțimea ușii	525 mm

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime	1
Înălțime	700 mm
Lățime	400 mm
Lățime utilă	350 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	75 mm
Înălțimea utilă a ușii	525 mm
Adâncime	650 mm
Lățime în G	12
Număr de uși	1
Greutate	20 kg
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	1 mm
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Raft de depozitare fix, galvanizat Tip 1	927515 1
Cârlig de agățare pentru bancurile de lucru cu rafturi de depozitare Tip 12	927094 12