

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe stânga, Înălțime / număr de sertare: 900**Date comandă**

Numărul de comandă	927617 900
GTIN	4062406265069
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Ușă cu opritor pe stânga.

Echipare:

Înălțimea ușii mm: 800

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Opritor de ușă	pe stânga
Înălțimea utilă	800 mm

Lățime	600 mm
Înălțimea ușii	800 mm
Număr de uși	1
Adâncime	650 mm
Lățime utilă	550 mm
Greutate	34 kg
Înălțimea utilă a ușii	800 mm
Număr de sertare	0
Înălțime	900 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
---	-------------