

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/11**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	27 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Cap de strunjit cod ISO	SDQCR
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	40 mm
Fixare tip	40 mm

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	50 mm
Unghi de așezare	107,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat