

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/11****Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

**Piese de schimb:**

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

**Descriere tehnică**

Fixare tip	40 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDQCL
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Decalaj central $L_3$	27 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Lungimea totală L	40 mm

Unghi de așezare	107,5 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat