

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/13****Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

**Piese de schimb:**

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Decalaj central $L_3$	22 mm
Fixare tip	32 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDUCL
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Lungimea totală L	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..

Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat