

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/13****Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

**Piese de schimb:**

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

**Descriere tehnică**

Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Cap de strunjit cod ISO	SDUCR
Lungimea totală L	35 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Fixare tip	32 mm

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	40 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat