

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/15**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	17 mm
Cap de strunjit cod ISO	SVQBR
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..

Fixare tip	25 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Unghi de așezare	107,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat