

**Garant**
**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/16**

**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Clasa articolului	29D

**Descriere**
**Adaptat pentru :**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 32 mm

Cap interschimbabil cod ISO: SVQBR

Plăcuță amovibilă compatibilă: VB.. 1604..

Unghi de așezare: 107,5 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 40 mm

Decalaj central  $L_3$ : 22 mm

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	320626 S05/07
Decalaj central $L_3$	22 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Cap de strunjit cod ISO	SVQBR

Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Lungimea totală L	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Fixare tip	32 mm
Unghi de așezare	107,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

---

## Accesorii

Șurub Torx Cod 2 Tip 2	320626 2
------------------------	----------