

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/17



Date comandă

Numărul de comandă	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	320626 S05/07
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Decalaj central L ₃	27 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Cap de strunjit cod ISO	SVQBL
Lungimea totală L	40 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	50 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Fixare tip	40 mm
Unghi de așezare	107,5 grad

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat