

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/16**Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Cap de strunjit cod ISO	SVQBL
Lungimea totală L	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Fixare tip	32 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320626 S05/07
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Unghi de așezare	107,5 grad

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat