

Garant GRIDLINE

**Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare, 20x20G, Înălțime / înălțimea ușii: 600/425mm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 927727 600/425 |
| GTIN               | 4062406266134  |
| Clasa articolului  | 9GG            |

**Descriere****Execuție:**

Carcasă 24G cu ușă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Ușă cu opritor pe stânga.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, ușă antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Ref. 600/425 și 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Adâncime               | 650 mm |
| Greutate               | 26 kg  |
| Lățime                 | 600 mm |
| Înălțimea utilă a ușii | 425 mm |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Înălțimea utilă pentru sertare    | 75 mm  |
| Înălțime                          | 600 mm   |
| Lățime utilă                      | 550 mm   |
| Execuție                          | pentru echiparea individuală                                   |
| Grosimea materialului             | 1 mm   |
| Unghi de deschidere a ușii        | 180 grad   |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică            | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs        | 20x20G   |
| Tip produs                        | Carcasă banc de lucru  |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
|---|-------------|