

Garant **GRIDLINE****Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare, 20x20G, Înălțime / înălțimea ușii: 800/425mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927727 800/425
GTIN	4062406266158
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă 24G cu ușă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Ușă cu opritor pe stânga.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, ușă antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Ref. 600/425 și 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Înălțime	800 mm
Greutate	31,8 kg
Lățime	600 mm
Înălțimea utilă a ușii	425 mm

Adâncime	650 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	250 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	1 mm
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
---	-------------