

Garant**GARANT Power Q DoubleFreză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 30/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial **la detensionarea axului principal.**

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP.**

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812
Unghi de reglare κ	15 grad
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,96 grad
Ø cozii D_s h6	32 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	50 mm
Ø tăişului D_c	30 mm
Serie	Power Q
Număr de dinți Z	3

Lungime activă L_1	70 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	58 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	17,55 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP