

Garant

GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru**. Geometrii ale sculelor care **reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	90 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	37,55 mm
Număr de dinți Z	5

Unghi de reglare κ	15 grad
Ø orificiu prindere	22 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,92 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
Serie	Power Q
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	98 mm
Ø D_3	40 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP