

Garant**GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru**. Geometrii ale sculelor care **reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	15 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,76 grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	19,55 mm
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
\varnothing cozii D_s h6	32 mm

Lungime activă L_1	40 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serie	Power Q
\varnothing tăișului D_c	32 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7