

Garant**GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 35/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213004 35/4
GTIN	4062406266677
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M16
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,52 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
Ø D_3	25 mm
Ø tăișului D_c	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812
Număr de dinți Z	4

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Răcire interioară	da
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Lungimea totală L_{ges}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	22,55 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7