

SWISS TOOLS

## Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/4



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 264827 ST/4   |
| GTIN               | 2050002059290 |
| Clasa articolului  | 29D           |

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

### Descriere tehnică

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lungimea totală L                     | 35 mm                |
| Știft cu arc                          | 320618 P05           |
| Disponerea plăcuțelor amovibile       | pe dreapta și neutru |
| Portplăcuță                           | 320610 P05           |
| Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$ | 40 mm                |
| Decalaj central $L_3$                 | 22 mm                |
| Fixare tip                            | 32 mm                |
| Mărimea plăcuței                      | 15 mm                |
| Șurub pentru pârgă cu articulație     | 320611 P05           |
| Cap de strunjit cod ISO               | PDUNL                |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DN.. 1506..    |
| Pârghie cu articulație        | 320612 P05     |
| Unghi de așezare              | 93 grad        |
| Tip de utilizare              | pe stânga      |
| Răcire interioară             | da             |
| Tip produs                    | Cap de filetat |

## Accesorii

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P05     | 320611 P05 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P05   | 320610 P05 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05 | 320612 P05 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P05          | 320618 P05 |