

Garant
GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/4

Date comandă

Numărul de comandă	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Clasa articolului	29D

Descriere
Adaptat pentru :

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 32 mm

Cap interschimbabil cod ISO: PDUNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 40 mm

Decalaj central L_3 : 22 mm

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Pârghie cu articulație	320612 P05
Șurub pentru pârghia cu articulație	320611 P05
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Știft cu arc	320618 P05

Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Cap de strunjit cod ISO	PDUNR
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	35 mm
Fixare tip	32 mm
Decalaj central L ₃	22 mm
Portplăcuță	320610 P05
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Pârghie cu articulație Cod 4 Tip P05	320612 P05
Știft tubular Cod 7 Tip P05	320618 P05
Poziție intermediară Cod 1 Tip P05	320610 P05
Șurub de strângere Cod 3 Tip P05	320611 P05