

**Garant**
**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/5**

**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Clasa articolului	29D

**Descriere**
**Adaptat pentru :**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 40 mm

Cap interschimbabil cod ISO: PDUNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 50 mm

Decalaj central  $L_3$ : 27 mm

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	320611 P05
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Știft cu arc	320618 P05
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	40 mm

Fixare tip	40 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Pârghie cu articulație	320612 P05
Decalaj central $L_3$	27 mm
Cap de strunjit cod ISO	PDUNR
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Portplăcuță	320610 P05
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub de strângere Cod 3 Tip P05	320611 P05
Știft tubular Cod 7 Tip P05	320618 P05
Poziție intermediară Cod 1 Tip P05	320610 P05
Pârghie cu articulație Cod 4 Tip P05	320612 P05