

SWISS TOOLS

## Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/5



### Date comandă

Numărul de comandă	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Clasa articolului	29D

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	40 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Mărimea plăcuței	15 mm
Fixare tip	40 mm
Știft cu arc	320618 P05
Portplăcuță	320610 P05
Cap de strunjit cod ISO	PDUNL
Pârghie cu articulație	320612 P05
Șurub pentru pârghia cu articulație	320611 P05

Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05