

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță:
DM/42****Date comandă**

Numărul de comandă	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: DDUNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 48 mm

Decalaj central L_3 : 27 mm

Descriere tehnică

Portplăcuță	259033 3
-------------	----------

Unghi de așezare	93 grad
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	48 mm
Fixare tip	40 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 4
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lungimea totală L	35 mm
Sistem	DM
Cap de strunjit cod ISO	DDUNR
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Serie	Master Mute
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Portplăcuță Tip 3	259033 3
Unitate cu gheară Tip 4	259036 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță	259612
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2
Portplăcuță	259225
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Unitate cu gheară	259506