

**Ceas comparator mic Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5IPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	434036 12,5IP
GTIN	7640125680911
Clasa articolului	46A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital de dimensiuni cât se poate de mici (\varnothing carcasi 45 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durata de viață a bateriei > 3500 h. Funcție extinsă: ABS și mod relativ, PRESETAT. Prevăzut cu ghidaj adițional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

Funcționare:

ABS și sistem relativ, PRESET. IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date cu USB și 9 poli Opto RS232, cu racord în serie și alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	12,5 mm

Grosime carcasă	22 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Număr de baterii incluse	1
Ø carcasă	45 mm
Forță de măsurare	0,6 – 1,3 N
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
----------------------------------	-----------