

**Ceas comparator mic Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Clasa articolului	46A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital de dimensiuni cât se poate de mici ( $\varnothing$  carcasi 45 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durata de viață a bateriei > 3500 h. Funcție extinsă: ABS și mod relativ, PRESETAT. Prevăzut cu ghidaj adițional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

**Funcționare:**

ABS și sistem relativ, PRESET. IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date cu USB și 9 poli Opto RS232, cu racord în serie și alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.

**Descriere tehnică**

Forță de măsurare	0,5 – 0,9 N
$\varnothing$ carcasă	45 mm

Domeniu de măsurare	12,5 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	C1
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Grosime carcasă	22 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
----------------------------------	-----------