

**Ceas comparator mic Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Clasa articolului	46A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital de dimensiuni cât se poate de mici (\varnothing carcasi 45 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durata de viață a bateriei > 3500 h. Funcție extinsă: ABS și mod relativ, PRESETAT. Prevăzut cu ghidaj adițional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

Funcționare:

ABS și sistem relativ, PRESET. IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date cu USB și 9 poli Opto RS232, cu racord în serie și alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.

Descriere tehnică

Grosime carcasă	22 mm
Calibrarea	C1

Forță de măsurare	0,5 – 0,9 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Ø carcasă	45 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2