

Kroepelin
Längenmesstechnik**Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator,
Domeniu de măsurare: 0-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru măsurarea rapidă a canalelor exterioare, grosimilor pereților, tablelor, pereților țevilor, foliilor șamd.

Descriere tehnică

Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	35 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Citire	0,005 mm
Domeniu de măsurare	0 - 10 mm
Eroare de toleranță	0,015 mm
Ø ceas comparator	65 mm
Ø bilei de palpate din carbură	1,5 mm

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	C7
Tip produs	Buton rapid exterior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S