

Kroepelin
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior cu palpatoare cu bilă,
Domeniu de măsurare: 0-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. **Afișaj digital al valorii absolute.**

Prin introducerea **valorilor presetate** se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	2
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	80 mm
Lungimea contactului de măsurare jos Hf	24 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb	24 mm

Eroare de toleranță	0,03 mm
Forță de măsurare	1,1 - 1,6 N
Domeniu de măsurare	0 - 20 mm
Ø bilei de palpare din carbură	1,5 mm
Acuratețe la repetare	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,01 mm
Increment comutabil	0,02 mm
Increment comutabil	0,05 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Buton rapid exterior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S

Accesorii

Cablu de conectare Tip D1	497440 D1
---------------------------	-----------

Cablu de conectare Tip D2	497440 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Cablu de conectare Tip USB2	497440 USB2
Adaptor pentru interfață Tip A2	498954 A2