



## Șurubelniță pneumatică, Tip: S2370



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 079163 S2370  |
| GTIN               | 7322590011420 |
| Clasa articolului  | 03R           |

### Descriere

#### Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

- **Cu cuplaj cu fricțiune.**
- **Moment reglabil.**
- **Inversabil pentru funcționarea spre dreapta / stânga.**

Se recomandă în special pentru înșurubări în serie cu sistem de schimbare rapidă pentru tije E 6,3 (consultați Cod 674205 și următ.).

#### Piese de schimb:

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

### Descriere tehnică

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)              | M5                     |
| Denumirea producătorului                         | S2370                  |
| Zgomot de lucru                                  | 83 dB(A)               |
| Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior) | 6,3 mm                 |
| Greutate   | 0,9 kg                 |
| Turație maximă                                   | 1300 min <sup>-1</sup> |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Forma                             | Tijă                   |
| Intervalul momentului de torsiune | 2 – 6 Nm               |
| Debit maxim de aer necesar        | 240 l/min              |
| Vibrație maximă conform EN        | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Racord de aer comprimat           | 1/4 inch               |
| Racord filetat                    | BSP                    |
| Suport pentru biți                | F 6,3                  |
| Tip produs                        | Șurubelniță            |