



## Set palpator de lungime digital $\mu$ Finder GT, Tip: 31



### Date comandă

Numărul de comandă	434718 31
GTIN	7630041143669
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Set mobil, extrem de precis pentru măsurători de paralelism și liniaritate precum și pentru alinierea mașinilor la controlul de calitate și la service.

Aparat de afișare robust, mobil, cu afișare pe scală și în cifre pentru palpatoare inductive de măsurare. Citire clară și fără erori datorită afișajului detaliat cu scală. Mod zoom 5x. Durabilitate foarte mare de peste 300 ore. Manevrare optimă datorită designului ergonomic și a suprafeței Soft-Touch.

- **Vârf mobil de măsurare unghiulară pentru măsurări pe două direcții.**
- **Sistem de pârghii sprijinit pe rulmenți cu echilibrarea masei.**
- **Protejat împotriva coliziunilor prin două cuplaje cu fricțiune.**
- **Vârf de măsurare cu bilă din carbură – Ø 2 mm rabatabil cu 180°.**
- **Comutare independentă a direcției de palpate, fără schimbare de semn.**
- **Carcasă cu două margini în coadă de rândunică.**

#### Livrare:

Inclusiv manual de operare, modul de afișare portabil TWIN-T10 Cod 434716 Ref. T10, 4x baterie Cod 081561 Ref. LR6, stand magnetic de măsurare, geantă. Inclusiv palpator de măsurare cu pârghie Cod 434779 Ref. GT31.

### Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Forță de măsurare	0,2 N
Ø tije de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	0,3 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Comparator cu levier