



Set palpator de lungime digital μ Finder GT, Tip: 22



Date comandă

Numărul de comandă	434718 22
GTIN	7630041143676
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Set mobil, extrem de precis pentru măsurători de paralelism și liniaritate precum și pentru alinierea mașinilor la controlul de calitate și la service.

Aparat de afișare robust, mobil, cu afișare pe scală și în cifre pentru palpatoare inductive de măsurare. Citire clară și fără erori datorită afișajului detaliat cu scală. Mod zoom 5x. Durabilitate foarte mare de peste 300 ore. Manevrare optimă datorită designului ergonomic și a suprafeței Soft-Touch. Palpator de precizie pentru lungime, cu aplicații multiple.

- **Palpatoare precise de măsurare, cu ghidaj cu bilă.**
- **Precizie ridicată de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsură.**
- **Tijă de strângere \varnothing 8 mm, cu strângere pe întreaga lungime.**
- **Insensibile la variații de temperatură și la forțe laterale datorită rulmenților cu bile.**
- **Ecranare electromagnetică excelentă.**

Palpatoarele TESA de lungime se disting prin reproductibilitate excelentă, durabilitate și longevitate.

Livrare:

Inclusiv manual de operare, modul de afișare portabil TWIN-T10 Cod 434716 Ref. T10, 4x baterie Cod 081561 Ref. LR6, stand magnetic de măsurare, geantă. Inclusiv palpator de măsurare axial Cod 434777 Ref. GT22.

Descriere tehnică

Ø tije de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	0,63 N
Domeniu de măsurare	1 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Comparator cu levier