

**Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat, Lungimea totală: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	705800 100
GTIN	4003773085836
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Articulație introdusă (= ghidaj dublu) cu protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Fălci de prindere crestate, dințate și cu autofixare.

Clește negru fosfatat, cap lustruit. Reglare rapidă fină, cu o mână, fără buton, prin împingere. Mânere striate la exterior.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

Accesorii opționale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.

Descriere tehnică

Deschidere pentru hexagon	28 mm
Deschidere pentru țevi	1 inch
Număr de opritoare cu reglare fină	11
Lungimea totală	100 mm
Mâner	striat-transversal
Denumirea producătorului	Cobra
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit

Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Reglare rapidă	nu
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori