

Garant

GARANT Master Titan Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	202287 0,5
GTIN	4062406270902
Clasa articolului	11Z

Descriere

Execuție:

Tăiș extrascurt pentru o stabilitate maximă. **Lungimea cozii conform DIN**, pentru o susținere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei crește semnificativ.

Economisiți costurile de reascuțire: Deoarece este mai convenabil să folosiți minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuțiți.

Model rentabil și extrem de stabil **pentru așchierea de înaltă performanță în titan.**

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	4 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea tăișului L _c	1 mm
Ø tăișului D _c	0,5 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Lungimea totală L	44 mm
Unghiul elicei	40 grad
Număr de dinți Z	2
Avans f _z pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm ²	0,003 mm
Unghi teșitură	90 grad

Serie	Master Titan
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		