

Garant**Cap de filetare cu schimbare rapidă MLA RI 50 bar, BT 30, Gama de filetare: M1-12****Date comandă**

Numărul de comandă	338106 M1-12
GTIN	4062406271251
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.**
- **Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.**
- **Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bușele elastice tip ER.**
- **Concentricitate a cozii conice < 3 μm.**

Aplicație:

Pentru **centre de prelucrare cu ax sincron.**

- **Pentru compensarea diferențelor de pas între tarozii de mașină și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas între tarozi.**

Accesorii opționale:

Bușe elastice ER, consultați Cod 308881 – 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bușe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultați Cod 309399 – 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).

Capete cu schimbare rapidă și prelungitoare, consultați Cod 338120 – 338142.

Pentru șuruburi de tragere, consultați Cod 308600 – 308806.

Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309880.

Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309890.

Descriere tehnică

Ø exterior D	43 mm
Compensarea lungimii cursă	1 mm

Gama de filetare	M1 - M12
Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Lungime activă dimensiune A	57 mm
Ø interior D ₁	20 mm
Recomandat pentru ER	11 / 16
Suport	BT 30
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40