

**Garant**

**Capac de șlefuit (SiC), Granulație 80, Ø capacului de șlefuit, lungime, forma: 1317A**

**Date comandă**

Numărul de comandă	553327 1317A
GTIN	4062406271954
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Carbură de siliciu (SiC)** ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului și a aliajelor acestora.

**Aplicație:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

**Notă:**

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

**Descriere tehnică**

Ø capace șlefuit	13 mm
Lungimea capacului de șlefuit	17 mm
Turație recomandată	16000 min <sup>-1</sup>
Forma	A

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	80
Caracteristici nume produs	Granulație 80
Tip produs	Capac de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Suport pentru capace de șlefuit Ø cap, lungimea capului, forma 1317A

553100 1317A