


Garant

Capac de șlefuit (SiC), Granulație 80, Ø capacului de șlefuit, lungime, forma: 2140L

**Date comandă**

Numărul de comandă	553327 2140L
GTIN	4062406272005
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Carbură de siliciu (SiC) ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului și a aliajelor acestora.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descriere tehnică

Forma	L
Ø capace șlefuit	21 mm
Lungimea capacului de șlefuit	40 mm
Turație recomandată	9500 min ⁻¹

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	80
Caracteristici nume produs	Granulație 80
Tip produs	Capac de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport pentru capace de șlefuit Ø cap, lungimea capului, forma 2140L

553100 2140L