

Garant

Capac de șlefuit (SiC), Granulație 150, Ø capacului de șlefuit, lungime, forma: 1626C

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 553328 1626C |
| GTIN | 4062406272081 |
| Clasa articolului | 51E |

Descriere**Execuție:**

Carbură de siliciu (SiC) ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului și a aliajelor acestora.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Forma | C |
| Turație recomandată | 12000 min ⁻¹ |
| Lungimea capacului de șlefuit | 26 mm |
| Ø capace șlefuit | 16 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |
| Granulație | 150 |
| Caracteristici nume produs | Granulație 150 |
| Tip produs | Capac de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|--------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Carbură (HM) | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

Suport pentru capace de șlefuit Ø cap, lungimea capului, forma 1626C

553100 1626C