




Clește de tăiere laterală pentru mecanici, șlefuit, cu manșoane pentru prindere, KW, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	724205 125
GTIN	4003773048022
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu cap subțire și tăișuri călite prin inducție. Duritatea tăișurilor cca. 63 HRC. Articulație intercalată cu trecere fără joc.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente. Cu arc de deschidere.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	0,6 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	125 mm
Caracteristici nume produs	KW
Mini teșitură	Fără teșire
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Tip produs	Clește de tăiere