



## Mască automată de sudură cu sistem de protecție respiratorie cu suflantă 3M™ Speedglas™ G5-01-VC cu Adflo™, Tip: START



### Date comandă

Numărul de comandă	097917 START
GTIN	4062406270551
Clasa articolului	040

### Descriere

#### Execuție:

Sudare confortabilă cu protecție respiratorie constantă și protecție flexibilă a vederii datorită **măștii de sudură combinate de înaltă performanță G5-01** 3M™ Speedglas™ și **a sistemului de protecție respiratorie cu suflantă Adflo™**. Mască automată de sudură dispune de un **mecanism flip-up**, cu care se poate trece comod de la ecranul transparent de protecție la filtrul de sudură, fără a scoate masca. Astfel, protecția respiratorie se menține cu filtrul ridicat și în timpul lucrărilor de pregătire și retușare, oferind în același timp protecție și o vizibilitate bună asupra piesei, de ex. la șlefuire. Noua tehnologie variabilă a culorilor 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** permite o vedere și un control și mai bune ale băii de sudură. În treapta întunecată, se poate opta între culoarea naturală, nuanță rece sau nuanță caldă. Noul sistem al canalului de aer vă oferă trei opțiuni pentru orientarea individuală a curentului de aer, inclusiv în timpul sudurii.

**Trepte întunecate de protecție:** 5, 8 – 14.

**Treaptă luminoasă:** 3. Cu acumulator Li-Ion (durabilitate 1.500 ore).

**Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură:** 73 × 109 mm.

#### Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

#### Livrare:

- **Mască pentru sudură de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01 cu filtru automat de sudură G5-01VC (Cod 098209 G5-01-VC).**
- **Unitate de suflare 3M™ Adflo™ High Altitude cod 097900 (Protecție respiratorie cu suflantă Adflo™ High-Altitude, furtun de aer QRS (Cod 097981), afișaj debit de aer,**

element de prefiltrare (Cod 097986), protecție la scântei (Cod 097984), filtru de particule (Cod 097989), acumulator performant (Cod 097995), centură, încărcător (Cod 097996)).

- Kit de consumabile (3 benzi de protecție pentru sudură: bumbac moale, țesătură moale (nr. 098004) și piele, 2 fețe interioare (nr. 098002), 4 fețe exterioare standard (nr. 097930), vizieră, capac pentru furtun de aer, garnitură de etanșare a feței.
- Geantă pentru păstrare.

### Descriere tehnică

Clasificare conform EN 379	1/1/1/2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Timp de comutare de la întunecat la luminos	500 - 1300 ms
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Număr de acumulatoare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Mască pentru sudură

### Accesorii

Filtru automat de sudură G5-01-VC Tip G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------