

**Garant**

**Șlefuitoare în evantai Material abraziv (ZA), mediu, Ø capxlățimea capului: 20X15mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	554906 20X15
GTIN	4062406272326
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm.

Material abraziv deosebit de rezistent și structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). **Ideal pentru prelucrarea oțelului superior.**

**Aplicație:**

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

**Descriere tehnică**

Ø cap	20 mm
Turație recomandată	10000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	6 mm
Turație maximă	14000 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	15 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Comparație granulație	180

Grad de finețe	mediu
Caracteristici nume produs	mediu
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		