



## Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator, Tip: P5R-CORE



### Date comandă

Numărul de comandă	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Core, noua generație a renumitei serii P.

#### Funcționare:

IP68: Protecție la scufundare de durată în apă (etanșeitate la apă) și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și curea de mână.

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos	350 lm
Denumirea producătorului	P5R-CORE
Număr de acumulatoare incluse	1
Durată de iluminare treapta 2	3,5 h
Corpuri de iluminat	Modul LED

Clasă de protecție IP	IP 68
Capacitate acumulator	0,75 Ah
Advanced Focus System (AFS)	da
Greutate	106 g
Durata de iluminare	1 h
Smart Light Technology (SLT)	da
Lungimea totală	123 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø cap	29 mm
Flux luminos treapta 2	130 lm
Durață de iluminare treapta 3	25 h
Flux luminos treapta 3	15 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar