



Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator, Tip: P6R-CORE



Date comandă

Numărul de comandă	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Core, noua generație a renumitei serii P.

Funcționare:

IP68: Protecție la scufundare de durată în apă (etanșitate la apă) și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și curea de mână.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Denumirea producătorului	P6R-CORE
Ø cap	35 mm
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos	600 lm
Clasă de protecție IP	IP 68
Lungimea totală	151 mm

Flux luminos treapta 2	240 lm
Greutate	170 g
Durata de iluminare	2 h
Număr de acumulate incluse	1
Smart Light Technology (SLT)	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Durață de iluminare treapta 2	6 h
Corpuri de iluminat	Modul LED
Advanced Focus System (AFS)	da
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos treapta 3	15 lm
Durață de iluminare treapta 3	95 h
Tip produs	Lanternă de buzunar