

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe stânga, Înălțime / număr de sertare: 900****Date comandă**

Numărul de comandă	927312 900
GTIN	4062406272494
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Ușă cu opritor pe stânga.

**Echipare:**

Înălțime ușă mm: 800

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă a ușii	800 mm
------------------------	--------

Lățime	400 mm
Număr de sertare	0
Lățime utilă	350 mm
Opritor de ușă	pe stânga
Greutate	32,6 kg
Înălțimea ușii	800 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Înălțime	900 mm
Număr de uși	1
Adâncime	650 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Cârlig de agățare pentru bancurile de lucru cu rafturi de depozitare Tip 12	927094 12
Raft de depozitare fix, galvanizat Tip 1	927515 1