

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe stânga / sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 800/2****Date comandă**

Numărul de comandă	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Ușă cu opritor pe stânga.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75

Înălțime ușă mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Lățime	400 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	150 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Lățime utilă sertare	300 mm
Număr de sertare	2
Înălțimea utilă a ușii	525 mm
Număr de uși	1
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Lățime utilă	350 mm
Opritor de ușă	pe stânga
Greutate	41,3 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțimea ușii	525 mm
Adâncime	650 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare Înălțime / înălțimea ușii 800/525 mm	927422 800/525
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21