

**Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 150, Ø capxlățimea capului: 20X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	555035 20X10
GTIN	4027497608874
Clasa articolului	56L

**Descriere****Execuție:**

Disponere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei. Lamele inserate cu lipire frontală.

**Aplicație:**

Debavurarea găurilor, a găurilor transversale și a suprafeței interioare a țevelor. Lamelele de șlefuit se mulează pe diametrul piesei. Utilizare radială.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	6 mm
Turație maximă	18000 min <sup>-1</sup>
Lungimea totală	100 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
Oțel < 55 HRC	recomandat
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții
GG(G)	indicat în anumite condiții
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uscat	recomandat