

Pistol pneumatic - hidraulic pentru nituri oarbe, Tip: RAC211



Date comandă

Numărul de comandă	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Clasa articolului	72E

Descriere

Execuție:

Presiune de lucru 6 – 7 bari. Recipient de captare a dornurilor detașabil. Pistol pentru nituri oarbe performant și fiabil. Prelucrare rapidă și sigură a niturilor oarbe datorită sistemului puternic de fălci de prindere (fără alunecare pe dornul nitului). Aspirare variabilă pentru aruncarea dornului rupt în recipientul de colectare.

Livrare:

Inclusiv muștiucuri (recomandate pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru): 2,4; 2,4-3,4 și 4 mm. Muștiuc (recomandat pentru aluminiu): 4,8 mm. 1 sticlă de ulei hidraulic 50 ml.

Descriere tehnică

Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la	4 mm
Pentru nituri oarbe aluminiu până la	4,8 mm
Greutate	1,4 kg
Consum de aer per nit	3,4 l
Cursa dispozitivului	16 mm
Ø maxim dorn	2,5 mm

Branșament pentru furtun	8 mm
Forță de apăsare la 6 bari	6600 N
Presiune de lucru	6 - 7 bar
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe