

**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434004 25
GTIN	4062406272500
Clasa articolului	42C

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

- **Inversare a sensului de numărare.**
- **Carcasă foarte îngustă.**

**Execuție text publicitar:**

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

**Livrare:**

Inclusiv capac cu ureche și 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Citire comutabilă	0,0005 inch
Ø tije de fixare h7	8 mm
Forță de măsurare	0,8 – 1,7 N
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm

Ø carcasă	58 mm
Calibrarea	C1
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,01 mm
Grosime carcasă	26 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,035 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 2	434900 2

Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 28	434900 28

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare <sup>45°</sup> Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80